







1. Temperaturanzeige Waschtank
2. Temperaturanzeige Klarspülboiler
3. Druckanzeige Waschpumpe
4. Programm Start
5. Not Aus
6. Kontrolllampe Steuerspannung an
7. Hauptschalter
8. Schaltschrank
9. Kontrolllampe Waschtank füllt
10. Kontrolllampe Fertigmeldung
11. Zwei Stufenschalter (Waschprogramm lang/kurz)
12. Programm Stop
13. Abwasser Kugelhahn (DN50)
14. Waschtank
15. Waschtank Deckel
16. Klappe unten (geöffnet)
17. Klappe oben (geöffnet)
18. Abluft Anschluss (DN250)
19. Frischwasseranschluss (3/4" AG)



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten				Maßstab: 1:20	
Tolerierung ISO 8015				Werkstoff: 1.4301	
				Datum	Name
				Bearb.	
				Freig.	
				Benennung: HWA-Highline	
				Description: 11100220	
				Projekt:	
				Zeichnungsnummer:	
				Revision	Blatt 1
					von 2
					A3
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:	letzte Speicherung: 14.10.2025



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten						Maßstab: 1:15	
Tolerierung ISO 8015						Werkstoff: 1.4301	
				Datum	Name	Benennung: HWA-Highline	
				Bearb.		Description:	
				Freig.		Projekt:	
				 Am Stadion 4, 58540 Meinerzhagen Mail: info@mohn-gmbh.com		Zeichnungsnummer:	
						Revision	Blatt 2 von 2 A3
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		letzte Speicherung: 14.10.2025	